



Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, Ø DC / Zskut.: 80/10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	10
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Liczba płytek skrawających	10
maksymalna głębokość wcinania $a_{e.maks.}$	22,5 mm
długość kołnierza L_1	27 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm

Szerokość szczeliny a_p	10 mm
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe