



## Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza, Ø DC / Zskut.: 100/12mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227722 100/12
GTIN	7291075430783
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Opis techniczny

Liczba płytek skrawających	12
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	12
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	25 mm
Ø otworu uchwytu	32 mm
długość całkowita $L_{ges}$	14 mm
Szerokość szczeliny $a_p$	10 mm

Rodzaj produktu

Frezy tarczowe