



## Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza, Ø DC / Zskut.: 80/10mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 227722 80/10  |
| GTIN             | 7291075430776 |
| Klasa artykułu   | 19D           |

### Opis

#### Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Opis techniczny

|  |       |
|--|-------|
| maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks}}$ | 20 mm |
| Ø otworu uchwytu                                 | 27 mm |
| długość całkowita $L_{ges}$                      | 14 mm |
| Liczba płytek skrawających                       | 10    |
| efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$                 | 10    |
| Szerokość szczeliny $a_p$                        | 10 mm |

Rodzaj produktu

Frezy tarczowe