

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

wskazówka:

Wartości odniesienia dla a_e maks.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	HELISLOT
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 090408-PNTN
promień naroża	0,8 mm
posuw f_z	0,15 mm
typ	ST900

geometria	PNTN
oznaczenie producenta	XNMMU 090408-PNTN IC5400
Gatunek	IC5400
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		