



## Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza, Ø DC / Zskut.: 100/10mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Opis techniczny

Ø ostrzy $D_c$	100 mm
Szerokość szczeliny $a_p$	14 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	23 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	10
Liczba płytek skrawających	10
Ø otworu uchwytu	32 mm

długość całkowita $L_{ges}$	18 mm
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe