

**TDKT 150532-PDR, IC830, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226588 UNI
GTIN	7291075312867
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$  maks. = 13,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	3
Seria	HELI3MILL
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDKT 150532-PDR
typ	UNI
promień naroża	3,2 mm
geometria	PDR

oznaczenie producenta	HM390 TDKT 150532-PDR IC830
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	90 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		