

**TPKT 1003PDR, IC845, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ maks.} = 8,0 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 1003PDR
Seria	HELI3MILL
liczba wymian/ostrzy	3
posuw f_z	0,13 mm
promień naroża	0,8 mm
geometria	PDR

oznaczenie producenta	HM390 TPKT 1003PDR IC845
Gatunek	IC845
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		