

**SZMU 080412PNRMM, IC808, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225801 ST900
GTIN	7291075440034
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytką skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

**wskazówka:**

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,maxs.} = 5,0$  mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
typ	ST900
grubość płytki E	4,76 mm
Seria	NEODO
posuw $f_z$ na ząb	0,25 mm
geometria	PNR-MM

oznaczenie producenta	S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080412PNRMM
Gatunek	IC808
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		