

HEDI

Kostki zasilające podwieszane dla F, B, PL, CZ, Typ: 250AIR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081143 250AIR
GTIN	4003644015795
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Gniazdka wtykowe wyjściowe z pokrywami samozamykającymi się.
Kompaktowa, podwieszona kostka zasilająca z solidną obudową wzmocnioną twardą gumą, która zapewnia oszczędność miejsca i uporządkowaną dystrybucję napięcia lub sprężonego powietrza.

z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami państw **F, B, PL i CZ**.

- **łatwe doprowadzanie przewodów, zabezpieczonych przed naciąganiem,**
- **ucho do zawieszania i masywny hak do narzędzi,**
- **zabezpieczenie przed bryzgami wody IPX4.**

Przyłącza węży **sprężonego powietrza 2x 1/4 cala**, wąż pneumatyczny 2,5 m.

wskazówka:

Kostki zasilające podwieszane, na zamówienie z przyłączem do Ethernetu.

Opis techniczny

szerokość	227 mm
wysokość	305 mm
moc znamionowa	9,5 kW

oznaczenie kraju	F; B; PL; CZ
typ	250AIR
głębokość	212 mm
liczba gniazd wtykowych 400 V/16 A	1
liczba gniazd wtykowych 250 V	6
liczba przyłączy sprężonego powietrza	2
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Typ wtyczki wejściowej	E
Rodzaj produktu	Rozdzielnica elektryczna