

**TPKR 100304PDR-HM, IC830, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p \text{ maks.} = 8,0 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKR 100304PDR-HM
Seria	HELI3MILL
liczba wymian/ostrzy	3
posuw f_z	0,1 mm
promień naroża	0,4 mm
geometria	PDR-HM

oznaczenie producenta	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		