

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytką skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

wskazówka:

Wartości odniesienia dla a_e maks.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	HELISLOT
posuw f_z	0,1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 130608PNN-MM
promień naroża	0,8 mm
typ	ST1400

geometria	PNN-MM
oznaczenie producenta	XNMU 130608PNN-MM IC830
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		