

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytkę skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p.maks.} = 5,0 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Seria	NEODO
typ	ST900
grubość płytki E	4,76 mm
posuw f_z na ząb	0,25 mm
promień naroża	1,2 mm
geometria	PNR-MM

oznaczenie producenta	S890 SZMU 080412PNRMM IC845
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080412PNRMM
Gatunek	IC845
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	120 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	110 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		