

**SYHU 0704ADN-MM, IC830, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222513 ST1400
GTIN	7291075311808
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,18 mm
grubość płytki E	4,76 mm
promień naroża	0,8 mm
Seria	DOVEIQMILL
geometria	ADN-MM
oznaczenie producenta	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SYHU 0704ADN-MM
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	190 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		