


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

wskazówka:

Wartości odniesienia dla a_e maks.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z	0,1 mm
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 130608PNN-MM
Seria	HELISLOT

geometria	PNN-MM
oznaczenie producenta	XNMU 130608PNN-MM IC330
Gatunek	IC330
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		