

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytkę skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p.maks.} = 5,0 \text{ mm}$ .

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,2 mm
grubość płytki E	4,76 mm
Seria	NEODO
promień naroża	0,8 mm
typ	ST1400
geometria	PNR-MM

oznaczenie producenta	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080408PNRMM
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	190 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	150 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		