

**SYHU 0704ADN, IC330, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222515 INOX
GTIN	7291075311778
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytką skrawającą z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,16 mm
promień naroża	0,8 mm
Seria	DOVEIQMILL
grubość płytki E	4,76 mm
geometria	ADN
oznaczenie producenta	IQ845 SYHU 0704ADN IC330

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SYHU 0704ADN
Gatunek	IC330
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		