


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227745 GG
GTIN	7291075311310
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości odniesienia dla a_e maks.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 130608PNTN
typ	GG
Seria	HELISLOT
posuw f_z	0,15 mm
promień naroża	0,8 mm

geometria	PNTN
oznaczenie producenta	XNMU 130608PNTN IC5100
Gatunek	IC5100
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
GG	nadaje się	340 m/min	K
żeliwo sferoidalne	nadaje się warunkowo	260 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		