

**SZMU 080408PNRHP, IC830, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225806 INOX
GTIN	7291075460414
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytkę skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,maxs.} = 5,0$  mm.

**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
typ	INOX
Seria	NEODO
posuw $f_z$ na ząb	0,15 mm
grubość płytki E	4,76 mm
geometria	PNR-HP

oznaczenie producenta	S890 SZMU 080408PNRHP IC830
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080408PNRHP
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		