

**XNMU 130608PNTN, IC810, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości odniesienia dla a_e maks.

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 130608PNTN
Seria	HELISLOT
typ	GGG
promień naroża	0,8 mm
posuw f_z	0,15 mm

geometria	PNTN
oznaczenie producenta	XNMU 130608PNTN IC810
Gatunek	IC810
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
GG	nadaje się warunkowo	300 m/min	K
żeliwo sferoidalne	nadaje się	240 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		