

**SZHU 080408PNR, IC882, Typ: S****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225807 S
GTIN	7291075460360
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytkę skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,max.} = 5,0 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Seria	NEODO
promień naroża	0,8 mm
grubość płytki E	4,76 mm
typ	S
posuw f_z na ząb	0,12 mm
geometria	PNR

oznaczenie producenta	S890 SZHU 080408PNR IC882
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZHU 080408PNR
Gatunek	IC882
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	45 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		