


**XNMU 090408-PNTN, IC830, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Klasa artykułu	19A

**Opis****Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

**wskazówka:**

Wartości odniesienia dla  $a_e$  maks.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Seria	HELISLOT
typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 090408-PNTN
posuw $f_z$	0,1 mm

geometria	PNTN
oznaczenie producenta	XNMU 090408-PNTN IC830
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	130 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		