


**SZMU 080412PNTR, IC5100, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225809 GG
GTIN	7291075440027
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytkę skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,maxs.} = 5,0$ mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Seria	NEODO
typ	GG
grubość płytki E	4,76 mm
promień naroża	1,2 mm
posuw f_z na ząb	0,25 mm
geometria	PNTR

oznaczenie producenta	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080412PNTR
Gatunek	IC5100
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
GG	nadaje się	300 m/min	K
żeliwo sferoidalne	nadaje się warunkowo	240 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		