

**XNMU 090408-PNTN, IC808, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Bardzo wytrzymała konstrukcja, specjalna grubość płytki. Wysoka niezawodność procesu dzięki dodatkowej pozycji montażowej w gnieździe płytki. Doskonała kontrola wiórów i ich odprowadzanie.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości odniesienia dla a_e maks.

Opis techniczny

typ	UNI
Seria	HELISLOT
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XNMU 090408-PNTN
geometria	PNTN

oznaczenie producenta	XNMU 090408-PNTN IC808
Gatunek	IC808
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		