

**SZMU 080408PNTR, IC810, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,maxs.} = 5,0$ mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
posuw f_z na ząb	0,25 mm
grubość płytki E	4,76 mm
Seria	NEODO
geometria	PNTR
oznaczenie producenta	S890 SZMU 080408PNTR IC810

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080408PNTR
Gatunek	IC810
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
GG	nadaje się warunkowo	280 m/min	K
żeliwo sferoidalne	nadaje się	260 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		