

**TPKT 100320PDR, IC830, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226517 UNI
GTIN	7291075313833
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytką skrawającą z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ maks. = 8,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	3
Seria	HELI3MILL
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TPKT 100320PDR
promień naroża	2 mm
geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TPKT 100320PDR IC830
Gatunek	IC830

Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		