

**SZMU 080408PNRMM, IC808, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225812 UNI
GTIN	7291075460377
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytkę skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p.maks.} = 5,0$ mm.

Opis techniczny

grubość płytki E	4,76 mm
promień naroża	0,8 mm
typ	UNI
Seria	NEODO
geometria	PNR-MM
oznaczenie producenta	S890 SZMU 080408PNRMM IC808

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080408PNRMM
Gatunek	IC808
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		