

**SZMU 080412PNRMM, IC830, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225813 UNI
GTIN	7291075460391
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytkę skrawającą z 8 spiralnymi krawędziami tnącymi. Specjalna geometria ostrza dla miękkiego cięcia w celu zmniejszenia zużycia energii podczas obróbki.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D / a_{p,maxs.} = 5,0$ mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	1,2 mm
grubość płytki E	4,76 mm
Seria	NEODO
geometria	PNR-MM
oznaczenie producenta	S890 SZMU 080412PNRMM IC830

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SZMU 080412PNRMM
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		