

**TDKT 1505PDR, IC830, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytko skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p maks. = 13,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

posuw f_z	0,21 mm
liczba wymian/ostrzy	3
promień naroża	0,8 mm
Seria	HELI3MILL
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TDKT 1505PDR
typ	ST1400

geometria	PDR
oznaczenie producenta	HM390 TDKT 1505PDR IC830
Gatunek	IC830
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	220 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		