

**TDCT 1505PDR, IC830, Typ: INOX****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 226576 INOX |
| GTIN | 7291075312737 |
| Klasa artykułu | 19A |

Opis**Wykonanie:**

Trygonalna płytki skrawająca z 3 spiralnymi krawędziami tnącymi. Dodatnia geometria ostrzy promieniowo i osiowo. Do efektywnej i precyzyjnej obróbki ramion 90°.

wskazówka:

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p maks. = 13,0 mm.

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| typ | INOX |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TDCT 1505PDR |
| Seria | HELI3MILL |
| posuw f_z | 0,2 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 3 |
| promień naroża | 0,8 mm |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| geometria | PDR |
| oznaczenie producenta | HM390 TDCT 1505PDR IC830 |
| Gatunek | IC830 |
| Materiał ostrza | HM |
| Rodzaj produktu | płytką skrawającą do frezowania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---------|
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 130 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | 110 m/min | M |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się | | |