

**SYHU 0704ADTN, IC810, Typ: GGG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Klasa artykułu	19A

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Seria	DOVEIQMILL
promień naroża	0,8 mm
grubość płytki E	4,76 mm
posuw f_z na ząb	0,25 mm
geometria	ADTN
oznaczenie producenta	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SYHU 0704ADTN
Gatunek	IC810
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
GG	nadaje się warunkowo	270 m/min	K
żeliwo sferoidalne	nadaje się	220 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		