

**SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 222521 GGG |
| GTIN | 7291075311846 |
| Klasa artykułu | 19A |

Opis**Wykonanie:**

Dwustronna płytko skrawająca z 8 krawędziami tnącymi. Duże fazowanie wykańczające zapewnia wysoką jakość powierzchni. Dodatni kąt natarcia dla optymalnego łamania wiórów.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Wartości orientacyjne dla $a_e = 0,6 - 1,0 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,6 \text{ mm}$.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Seria | DOVEIQMILL |
| promień naroża | 0,8 mm |
| grubość płytki E | 4,76 mm |
| posuw f_z na ząb | 0,25 mm |
| geometria | ADTN |
| oznaczenie producenta | IQ845 SYHU 070400ADTN IC810 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SYHU 070400ADTN |
| Gatunek | IC810 |
| Materiał ostrza | HM |
| liczba wymian/ostrzy | 8 |
| Rodzaj produktu | płytką skrawającą do frezowania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| GG | nadaje się warunkowo | 270 m/min | K |
| żeliwo sferoidalne | nadaje się | 220 m/min | K |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| suchy | nadaje się warunkowo | | |