

**Głowice kątowe HELI3MILL, z otworem, Ø DC / liczba ostrzy Z: 100/8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Niezawodny system frezowania kąтового do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Opis techniczny

Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,7 stopni
Seria	HELI3MILL
Ø D ₃	95,6 mm
Frez obiegowy Ø D _{maks.}	199 mm
długość całkowita L _{ges}	50 mm
Ø ostrzy D _c	100 mm

Ø otworu uchwyty	32 mm
Frez obiegowy Ø D_{min} .	195 mm
Frez obiegowy a_p	3,6 mm
Liczba ostrzy Z	8
Długość rampingu dla α_{maks} .	1072,2 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	TD..1505..
oznaczenie producenta	HM390 FTD D100-8-32-15
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Ramping
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

śruby mocujące 10 szt. Typ 2	229696 2
------------------------------	----------