

**Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, Ø DC / Zskut.: 160/7mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Klasa artykułu	19D

Opis**Wykonanie:**

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

Ø otworu uchwytu	40 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks}}$	45 mm
Ø ostrzy D_c	160 mm
Seria	HELISLOT
długość całkowita L_{ges}	60 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	7

Liczba płytek skrawających	14
długość kołnierza L ₁	44 mm
Szerokość szczeliny a _p	18 mm
oznaczenie producenta	FDN D160-18-40-XN13
wykonanie chwytu	z otworem
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Aksesoria

Śruby mocujące Typ 1	229697 1
----------------------	----------