



## Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, Ø DC / Zskut.: 200/8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

### Opis techniczny

długość całkowita $L_{ges}$	63 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	8
Ø otworu uchwyty	40 mm
Liczba płytek skrawających	16
Seria	HELISLOT
maksymalna głębokość wcinania $a_{e,max}$	53 mm

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	200 mm
Szerokość szczeliny a <sub>p</sub>	20 mm
oznaczenie producenta	FDN D200-20-40-XN13
wykonanie chwytu	z otworem
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

## Akcesoria

Śruby mocujące Typ 1	229697 1
----------------------	----------