



Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza, Ø DC / Zskut.: 125/6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Opis techniczny

Liczba płytek skrawających	12
Ø otworu uchwytu	40 mm
Szerokość szczeliny a_p	16 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	6
Ø ostrzy D_c	125 mm
długość całkowita L_{ges}	20 mm

maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	33 mm
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe