



## Frezy tarczowe HELISLOT z kołnierzem, $\varnothing$ DC / Zskut.: 80/5mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Klasa artykułu	19D

### Opis

#### Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

#### Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Opis techniczny

efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	5
długość całkowita $L_{ges}$	40 mm
Liczba płytek skrawających	10
$\varnothing$ otworu uchwytu	22 mm
długość kołnierza $L_1$	27 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e,max}$	22,5 mm

Szerokość szczeliny $a_p$	12 mm
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe