



Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza, Ø DC / Zskut.: 80/5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks}}$	20 mm
długość całkowita L_{ges}	16 mm
Liczba płytek skrawających	10
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	5
Ø otworu uchwytu	27 mm
Szerokość szczeliny a_p	12 mm

Rodzaj produktu

Frezy tarczowe