



Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza, Ø DC / Zskut.: 125/7mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	7
Liczba płytek skrawających	14
długość całkowita L_{ges}	16 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e.maks.}$	34 mm
Ø otworu uchwytu	40 mm
Szerokość szczeliny a_p	12 mm

Rodzaj produktu

Frezy tarczowe