



Frezy tarczowe HELISLOT bez kołnierza, Ø DC / Zskut.: 100/6mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	6
maksymalna głębokość wcinania $a_{e,max}$	25 mm
Liczba płytek skrawających	12
Ø otworu uchwytu	32 mm
długość całkowita L_{ges}	16 mm
Szerokość szczeliny a_p	12 mm

Rodzaj produktu

Frezy tarczowe