

**Garant****Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 8 mm, Ø D: 80mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218565 80
GTIN	4045197530257
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

**Zastosowanie:**

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

**Część zamienna:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**wskazówka:**

Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr **211750 wielk. 2,2**, z grotem nr **674252 wielk. IP15**.

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o Ø D do 200 mm.

**Opis techniczny**

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	80 mm
maksymalna głębokość wcinania a <sub>e maks.</sub>	20 mm
Ø kołnierza d <sub>1</sub>	40 mm
Ø otworu uchwyty	22 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca	SNHX
długość całkowita $L_{ges}$	50 mm
długość kołnierza $L_1$	15 mm
efektywna liczba ostrzy $Z_{ef}$	4
Liczba płytek skrawających	8
wykonanie chwytu	z otworem
chłodzenie wewnętrzne	nie
Wymiana narzędzi	PowerCard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SN.. 12045
śruby mocujące	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219978