

Garant**Frezy tarczowe z kołnierzem szerokość ap 8 mm, Ø D: 50mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218565 50
GTIN	4045197530240
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Frezy tarczowe ze stali specjalnej o dużej wytrzymałości, redukującej drgania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i nacinania. Do płaskiego lub niepłaskiego dna rowka.

Część zamienna:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

wskazówka:

Stosować wkrętak dynamometryczny TQ GARANT nr **211750 wielk. 2,2**, z grotem nr **674252 wielk. IP15**.

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych o Ø D do 200 mm.

Opis techniczny

Ø otworu uchwyty	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	SNHX
długość kołnierza L ₁	15 mm
Ø ostrzy D _c	50 mm

Ø kołnierza d_1	32 mm
długość całkowita L_{ges}	50 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
maksymalna głębokość wcinania $a_{e.maks.}$	8,5 mm
Liczba płytek skrawających	4
wykonanie chwytu	z otworem
chłodzenie wewnętrzne	nie
Wymiana narzędzi	PowerCard
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SN.. 12045
śruby mocujące	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Rodzaj produktu	Frezy tarczowe

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219978