


SNHX 1102, typ: ALU

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218571 ALU
GTIN	4045197655981
Klasa artykułu	21A

Opis
wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e maks.
 grubość płytki S: 2,3 mm
 dla szerokości rowka a_p : 4 mm
 Gatunek: HU 7710
 posuw f_z na ząb: 0,1 mm
 szerokość fazy: 0,1 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,1 mm
typ	ALU
szerokość fazy	0,1 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	4 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	4 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HU 7710
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1102
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	2,3 mm
dla szerokości rowka a _p	4 mm
liczba wymian/ostrzy	4