



## Płytki skrawające TANGGRIP TAG N-C, IC5400, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 3,05/0,2mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273630 3,05/0,2
GTIN	7291075213560
Klasa artykułu	26A

### Opis

#### Wykonanie:

Łamacze wiórów z wyraźnym sfazowaniem zabezpieczającym. Pierwszy wybór do ISO-P. Średnie i wysokie wartości posuwu.

#### Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

#### Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 273610 – 273614.

#### wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	3,05 mm
promień naroża R	0,2 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,04 mm

posuw f	0,1 - 0,25 mm/obr,
Seria	TANGGRIP-PL
oznaczenie producenta	TAG N3C IC5400
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	C
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 180 m/min
Gatunek	IC5400
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne