

# Yale

## Podnośnik hydrauliczny tłokowy JH, nośność: 4 t



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086045 4
GTIN	4025092162739
Klasa artykułu	08Y

### Opis

#### Wykonanie:

Solidna konstrukcja, z dużą, stabilną stopą, z zaworem ograniczającym ciśnienie. Dźwignia wahlowa pompy, wymagająca niewielkiej siły, wyjście na sterowanie zaworem. Talerzyk tłoka rowkowany, z możliwością wykręcania.

wysokość min.: 205 mm

wielkość skoku: 126 mm

### Opis techniczny

wysokość min.	205 mm
wielkość skoku	126 mm
Nośność maksymalna	4 t