



Frezy do rowków teowych HELISLOT, chwyt Weldon, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/32mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227718 31,7/32
GTIN	7291075438949
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	XNMMU090408
\varnothing ostrzy D_c	31,7 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Długość wysięgu L_1	45 mm
wysokość rowka a_p	13,8 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
długość całkowita L_{ges}	110 mm
Liczba płytek skrawających	4
\varnothing kołnierza d_1	16 mm

Ø chwytu D _s h6	32 mm
oznaczenie producenta	ETS D32-14-W32-XN09
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Frez do rowków

Akcesoria

śruby mocujące5-częściowy Typ 3	229695 3
---------------------------------	----------