



Frezy do rowków teowych HELISLOT, chwyt Weldon, \varnothing DC / \varnothing DSh6: 31,7/25Smm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227718 31,7/25S
GTIN	7291075438932
Klasa artykułu	19D

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczna obróbka rowków i rowków teowych. Różne szerokości szczelin z tylko jednym rozmiarem płytki skrawającej dzięki koncepcji gniazda płytki z przesuniętymi zębami. Kwadratowe płytki skrawające z dodatnim kątem natarcia zapewniają wydajną i delikatną obróbkę. Wysoka niezawodność procesu dzięki optymalnemu podparciu płytki w gnieździe.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Opis techniczny

Kąt sfazowania naroży	90 stopni
\varnothing ostrzy D_c	31,7 mm
\varnothing chwytu D_s h6	25 mm
wysokość rowka a_p	13,8 mm
Długość wysięgu L_1	41 mm
\varnothing kołnierza d_1	16 mm
długość całkowita L_{ges}	105 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	2
Liczba płytek skrawających	4

pasująca wymienna płytką skrawająca	XNMU090408
oznaczenie producenta	ETS D32-14-W25-XN09
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Rodzaj produktu	Frez do rowków

Akcesoria

śruby mocujące5-częściowy Typ 3	229695 3
---------------------------------	----------