



## Płytki skrawające HELIGRIP, IC808, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 6/0,8mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	273413 6/0,8
GTIN	7291075482621
Klasa artykułu	26C

### Opis

**Wykonanie:**

Zoptymalizowane formowanie i kontrola wiórów.

**Zastosowanie:**

Do osiowego i promieniowego toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania, toczenia osiowego i obróbki wewnętrznej. (Płytki skrawające HELIGRIP do wcinania osiowego, kompatybilne wyłącznie z uchwytem HFHR).

**Pasuje do:**

Uchwyty płytek skrawających nr 273766 – 273768.

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

### Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
promień naroża R	0,8 mm
Posuw wcinania	0,13 - 0,25 mm/obr,
Tolerancja szerokości skrawania W	0,05 mm

Posuw toczenia	0,24 - 0,42 mm/obr,
INSL	19 mm
głębokość skrawania $a_p$	1 - 3,6 mm
Seria	HELI-GRIP
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1 mm
oznaczenie producenta	GRIP 6008T IC808
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	UNI
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	T
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 180 m/min
Gatunek	IC808
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne