



Płytki skrawające TANGGRIP TNF-IQ, IC808, Szerokość wcinania w / promień naroża R: 4/0,25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274222 4/0,25
GTIN	7291075326178
Klasa artykułu	26A

Opis

Wykonanie:

Dodatni łamacz wiórów. Płynne nacinanie. Zoptymalizowana kontrola i odprowadzanie wiórów. Niskie i średnie wartości posuwu.

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274202 – 274205.

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	4 mm
promień naroża R	0,25 mm
Tolerancja szerokości skrawania W	0,05 mm
posuw f	0,1 - 0,15 mm/obr,

Seria	TANG-GRIP
oznaczenie producenta	TNF 4P-IQ IC808
liczba wymian/ostrzy	1
Materiał ostrza	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	P
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 150 m/min
Gatunek	IC808
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne