


**SNHX 1103, typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218581 ST1400
GTIN	4045197656353
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**

Zalecana wartość dla a_e maks.
grubość płytki S: 2,7 mm
dla szerokości rowka a_p : 5 mm
Gatunek: HB7525
posuw f_z na ząb: 0,13 mm
szerokość fazy: 0,15 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,13 mm
typ	ST1400
szerokość fazy	0,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,maxs.}$ przy obcinaniu	5 mm

Seria	Frez tarczowy / do cięcia
Gatunek	HB7525
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNHX 1103
Materiał ostrza 	HM
grubość płytki S	2,7 mm
dla szerokości rowka a _p	5 mm
liczba wymian/ostrzy	4