




Oprawka do wcinania osiowego TANGGRIP TNFFA-IQ wzmocnione, prawo, Zakres \varnothing / wcięcie DAXN-DAXX: 65-80mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	274202 65-80
GTIN	7291075310818
Klasa artykułu	26D

Opis

Zastosowanie:

Do wcinania osiowego.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 274422-274226.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279952 należy zamawiać oddzielnie.

Opis techniczny

głębokość podcięcia $t_{maks.}$	27 mm
Seria	TANG-GRIP
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	90 mm
WB_2	18,5 mm
WF	9,5 mm
Wysokość chwytu h_5	32 mm
Wysokość funkcji h_1	24,8 mm
oznaczenie producenta	TNFFA 65R-3IQ
długość wsięgu	27 mm

rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki